

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, triple, à droite, PSC 50, Pour carré porte-outils: 20 mm



Données de commande

N° commande	318925 20
GTIN	2050001714220
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 123 mm

Longueur de serrage L₁: 97 mm

B: 30 mm

Ø ext. D: 90 mm

Description technique

B	30 mm
Longueur de serrage L ₁	97 mm
Longueur de col cote A	123 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
Ø ext. D	90 mm
Support	PSC 50

Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils