



Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 50 mm



Données de commande

N° commande	319100 50
GTIN	4045197373724
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Largeur de queue b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Description technique

Largeur de queue b_3	26 mm
l_1	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
Queue Ø d ₁	50 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------