

HOLEX**Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 25 mm, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 64 mm

Description technique

Longueur de col cote A	64 mm
Ø int. D ₁	31 mm
Compensation pression	12,5 mm
Ø ext. D	55 mm
Compensation extension	12,5 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Support	Ø queue 25 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
	335620 8

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 8 mm

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 16 mm

335620 16

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
14 mm

335647 14

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 11 mm

335430 11

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 11 mm

335620 11

Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces

335470

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 10 mm

335430 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
11 mm

335647 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 7 mm

335430 7

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
6 mm

335647 6

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
16 mm

335647 16

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 16 mm

335430 16

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
7 mm

335647 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 6 mm

335430 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 9 mm

335430 9

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
8 mm

335647 8

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 10 mm

335620 10

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 12 mm

335430 12

