

HOLEX**Mandrin de taraudage à changement rapide, BT 50, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D₁: 19 mm

Longueur de col cote A: 62 mm

Description technique

Longueur de col cote A	62 mm
Compensation extension	7,5 mm
Ø int. D ₁	19 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Compensation pression	7,5 mm
Ø ext. D	38 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
	335420 4,5

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335610 9

Tirette 45° étanche Pour cône 50

308765 50

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm

335610 3,5

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm

335645 4,5

Tirette 60° étanche Pour cône 50

308780 50

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335420 6

Tirette étanche, type B Pour cône 50

308650 50

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335610 6

Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces

335460

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50

308720 50

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm

335420 3,5

Tirette étanche, type B Pour cône 50

308620 50

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50

308830 50

Tirette 60° étanche Pour cône 50

308785 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm

335645 8

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335645 7

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335645 6

Tirette Type A Pour cône 50

308600 50

Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50

308605 50

Tirette étanche Pour cône 50

308660 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10