



Mandrin de taraudage à changement rapide, CM3, Capacité de taraudage: M6-20



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 334645 M6-20 |
| GTIN | 4045197606815 |
| Classe d'article | 32P |

Description

Exécution:

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Cône morse DIN 228 B.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 70 mm

Description technique

| | |
|-----------------------|----------|
| Capacité de taraudage | M6 – M20 |
|-----------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ø ext. D | 55 mm |
| Ø int. D ₁ | 31 mm |
| Compensation pression | 12,5 mm |
| Longueur de col cote A | 70 mm |
| Compensation extension | 12,5 mm |
| Support | CM3 |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm | 335620 10 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm | 335430 10 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm | 335620 9 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm | 335647 16 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm | 335430 6 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm | 335647 9 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm | 335620 16 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm | 335620 8 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm | 335647 6 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm | 335620 11 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm | 335620 12 |

| | |
|--|-----------|
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm | 335647 7 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm | 335647 10 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm | 335647 11 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm | 335620 7 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm | 335430 9 |
| Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces | 335470 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm | 335647 12 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm | 335430 16 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm | 335620 6 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm | 335430 12 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm | 335430 7 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm | 335647 8 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm | 335430 8 |
| Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm | 335620 14 |
| Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm | 335647 14 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm | 335430 14 |
| Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm | 335430 11 |