

Garant**Porte-outils eco, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 25 mm****Données de commande**

N° commande	319051 25
GTIN	4045197528384
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Description technique

b ₁	55 mm
l ₂	30 mm
h ₅	30 mm
h ₆	25 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
b ₂	30 mm
l ₁	16 mm
Queue Ø d ₁	25 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI