

**Garant****Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 40, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 19 mm

Longueur de col cote A: 60 mm

## Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
Ø ext. D	38 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	19 mm
Compensation extension	7,5 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Compensation pression	7,5 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335420 6
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335645 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40

Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40