

SWISS TOOLS

## Porte-lames de tronçonnage axial, à droite, PSC 63, pour hauteur de lame H: 32 mm



### Données de commande

N° commande	318904 32
GTIN	2050001673022
Classe d'article	36D

### Description

#### Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de lames de rainurage.

#### Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Longueur de col cote A: 145 mm

L<sub>1</sub>: 110 mm

Ø ext. D: 80 mm

Déport pointes f: 22 mm

### Description technique

pour hauteur de lame H	32 mm
Déport pointes f	22 mm
Longueur de col cote A	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm

Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui