

**HOLEX****Mandrin de taraudage à changement rapide, BT 50, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 31 mm

Longueur de col cote A: 83 mm

**Description technique**

Capacité de taraudage	M6 – M20
Ø int. D <sub>1</sub>	31 mm
Longueur de col cote A	83 mm
Compensation extension	12,5 mm
Compensation pression	12,5 mm
Ø ext. D	55 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8

Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335430 11
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50

Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50