



## Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 16 mm



### Données de commande

N° commande	319000 16
GTIN	4045197373632
Classe d'article	32V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

#### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 42 mm

b<sub>2</sub>: 25 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

h<sub>6</sub>: 22 mm

### Description technique

b <sub>2</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

$h_1$	12 mm
Queue $\varnothing d_1$	16 mm
$b_1$	42 mm
$l_1$	13 mm
$h_5$	20 mm
$h_2$	17 mm
$l_2$	24 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

---

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------