



Porte-outils, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 16 mm



Données de commande

N° commande	319010 16
GTIN	4045197373656
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 16
b ₁	42 mm

l_2	24 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
Queue $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm
h_1	12 mm
l_1	13 mm
b_2	25 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI