



## Mandrin de taraudage à changement rapide, CM4, Capacité de taraudage: M6-20



### Données de commande

N° commande	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Classe d'article	32P

### Description

#### Exécution:

- Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
- Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Cône morse DIN 228 B.

#### Utilisation:

- Réalisation de taraudages de précision.
- Utilisables pour filetages gauche et droite.
- Pour machines CN et centres d'usinage.

#### Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

#### Remarque(s):

- Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.
- Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 31 mm

Longueur de col cote A: 70 mm

### Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
------------------------	-------

Compensation extension	12,5 mm
Compensation pression	12,5 mm
Ø ext. D	55 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	31 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Support	CM4
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
	335620 11

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm

335647 12

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335647 11

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335620 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335430 10

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm

335620 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335430 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm

335430 14

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm

335620 12

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm

335647 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335430 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335430 6

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335647 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335647 9

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm

335647 14

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm

335620 14

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335620 7