


Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 16mm

Données de commande

N° commande	319050 16
GTIN	
Classe d'article	32V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_1	13 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
l_2	24 mm
Queue Ø d ₁	16 mm
h_2	17 mm

b ₂	25 mm
b ₁	42 mm
h ₁	12 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI