

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 40, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

Description technique

Ø int. D ₁	31 mm
Compensation pression	12,5 mm
Compensation extension	12,5 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	55 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8

Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
	308630 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335430 11

Tirette 45° étanche Pour cône 40

308760 40

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335620 9

Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40

308803 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308795 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40

308740 40

Tirette Type B Pour cône 40

308640 40

Tirette 60° étanche Pour cône 40

308785 40