


Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 50mm

Données de commande

N° commande	319000 50
GTIN	
Classe d'article	32V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Queue Ø d ₁	50 mm
h ₁	32 mm
l ₁	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₂	41 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------