



Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 50 mm



Données de commande

N° commande	319050 50
GTIN	4045197373687
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Description technique

h ₂	41 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50

l_1	30 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
h_1	32 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
b_2	50 mm
b_1	100 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------