

mato

Pistolet à graisse pneumatique Lube-Shuttle®, 400 g



Données de commande

N° commande	083587
GTIN	4016553037307
Classe d'article	08H

Description

Exécution:

Pistolets à graisse pneumatiques à une main présentant un équilibre exceptionnel. **Système d'injection unique pour un contrôle optimal de la graisse (1 cm³ / course)**, rapport de pression 1:60.

Remplissage avec des cartouches Lube Shuttle® (capacité: 400 g).

Pour graisses jusqu'à la classe NLGI 3 et températures très basses.

Livraison:

Avec tuyau en caoutchouc et agrafe hydraulique à 4 mâchoires.

Description technique

Pression de service	400 bar
Pression d'essai	800 bar
Raccord fileté du flexible	R1/8 pouce
Plage de fonctionnement alimentation en air comprimé	3 - 8 bar
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Attribut des noms de produit	400 g
Type de produit	Pompes de graissage

Accessoires

Raccord rigide avec agrafe universelle Raccord fileté 1/8	083583 1/8
Raccord rigide avec agrafe pointue Raccord fileté 1/8	083584 1/8
Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083586 1/8
Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant Raccord fileté 1/8	083588 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083589 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoires safeLOCK Raccord fileté 1/8	083596 1/8
