



## Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 – 12, Ø queue taraud: 6mm



### Données de commande

N° commande	335610 6
GTIN	4045197152657
Classe d'article	32H

### Description

**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

**Utilisation:**

Pour trous borgnes.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

### Description technique

Ø queue taraud	6 mm
Carré corps	4,9 mm
Plage de taraudage	M3 – 12
Ø ext. D	32 mm
Queue Ø d	19 mm

Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	25 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage