



Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 – 12, Ø queue taraud: 7mm



Données de commande

N° commande	335610 7
GTIN	4045197152664
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	7 mm
Carré corps	5,5 mm
Plage de taraudage	M3 – 12
Ø ext. D	32 mm
Queue Ø d	19 mm

Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	25 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage