

Garant**Rallonge de base avec friction de sécurité, M3 – M12, Ø queue taraud: 8mm****Données de commande**

N° commande	335645 8
GTIN	4045197554048
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

Utilisation:

Pour rallonges GARANT 338140 – 338142.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	8 mm
Carré corps	6,2 mm
Plage de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	32 mm
Queue Ø d	19 mm
Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	70 mm
Ø e	23 mm
Type de produit	Holex rallonge micrometre

