

Garant**Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 6mm****Données de commande**

N° commande	335647 6
GTIN	4045197554079
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

Utilisation:

Pour rallonges GARANT 338140 – 8142.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	6 mm
Carré corps	4,9 mm
Plage de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	50 mm
Queue Ø d	31 mm
Longueur L	35 mm
Longueur col H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Type de produit	Holex rallonge micrometre

