



Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M3 – M12, Ø queue taraud: 11 mm



Données de commande

N° commande	335420 11
GTIN	4045197152527
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité. Convient également pour G 1/4.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage dérabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	11 mm
Carré corps	9 mm
Plage de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	30 mm
Queue Ø d	19 mm

Longueur L	21,5 mm
Longueur col H	7 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage