

Garant

Porte-outils eco, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 20 mm



Données de commande

N° commande	319111 20
GTIN	4045197523730
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Largeur de queue b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Description technique

h_2	22 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
b_2	27 mm
h_6	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Largeur de queue b_3	13 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI