

**Garant****Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 8mm****Données de commande**

N° commande	335647 8
GTIN	4045197554093
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

**Utilisation:**

Pour rallonges GARANT 338140 – 8142.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

**Description technique**

Ø queue taraud	8 mm
Carré corps	6,2 mm
Plage de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	50 mm
Queue Ø d	31 mm
Longueur L	35 mm
Longueur col H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre

