

Garant**Porte-outils eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 20 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319161 20 |
| GTIN | 4045197523761 |
| Classe d'article | 31V |

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Largeur de queue b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------|
| b ₂ | 27 mm |
| l ₁ | 55 mm |
| Queue Ø d ₁ | 20 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| h ₆ | 30 mm |
| h ₅ | 25 mm |
| Largeur de queue b ₃ | 13 mm |
| b ₁ | 52 mm |
| h ₁ | 16 mm |
| Code couleur queue VDI | VDI 20 |
| Forme | C |
| Type de produit | Porte-outils VDI |