

**Garant**
**Porte-outils eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 30 mm**

**Données de commande**

N° commande	319161 30
GTIN	4045197523778
Classe d'article	31V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Description technique**

Largeur de queue $b_3$	17 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
$h_5$	28 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
$b_1$	70 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI