



Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 12mm



Données de commande

N° commande	335620 12
GTIN	4045197152770
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage **avec** friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (R_m 600 – 800 N/mm²). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Description technique

Ø queue taraud	12 mm
Carré corps	9 mm
Plage de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	50 mm
Queue Ø d	31 mm

Longueur L	35 mm
Longueur col H	34 mm
Type de produit	Adaptateur de taraudage