

**Garant****Porte-outils eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 30 mm****Données de commande**

N° commande	319171 30
GTIN	4045197523808
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Description technique**

b <sub>2</sub>	35 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Largeur de queue b <sub>3</sub>	17 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI