

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon, PSC 63 A = 100, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	308504 10
GTIN	4045197486134
Classe d'article	31C

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

Remarque(s):

Réducteur adapté de PSC 63 vers PSC 40 ou PSC 50 318892.

Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.

Rallonges adaptées, voir 318894, 318895 et 318896.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	10 mm
Ø ext. D	35 mm
Support	PSC 63 A = 100

Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 60 mm	318896 60
Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 100 mm	318896 100