



Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 16 mm



Données de commande

N° commande	319160 16
GTIN	4045197373755
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Largeur de queue b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Description technique

b ₁	43 mm
h ₂	17 mm
l ₁	44 mm

Largeur de queue b_3	13 mm
b_2	24 mm
h_5	20 mm
Queue $\varnothing d_1$	16 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI