

**Garant****Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 – M20, Ø queue taraud: 12mm**

## Données de commande

N° commande	335647 12
GTIN	4045197554130
Classe d'article	31M

## Description

**Exécution:**

Adaptateurs de taraudage **sans** friction de sécurité.

**Utilisation:**

Pour rallonges GARANT 338140 – 8142.

**Remarque(s):**

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

## Description technique

Ø queue taraud	12 mm
Carré corps	9 mm
Plage de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	50 mm
Queue Ø d	31 mm
Longueur L	35 mm
Longueur col H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre

