

Garant
Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-A 63 A = 120, Ø serrage D1: 12mm

Données de commande

N° commande	308318 12
GTIN	4045197480637
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**
- **Modèle compact (profil 3°).**

Qualité d'équilibrage 2,5 / 25000 min⁻¹. Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

- **En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.**
- **Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.**

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210 – 354450.

Description technique

Longueur de col cote A	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø ext. D	28 mm
Support	HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Sous-armoire	354290
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1