



Fer à souder universel, Puissance de chauffage: 30W



Données de commande

N° commande	082100 30
GTIN	4003008047004
Classe d'article	04C

Description

Exécution:

Fer à souder industriel longue durée avec **pannes Ersadur longue durée** (longévité 30 fois supérieure à celle des pannes à souder courantes en cuivre). **Temps de chauffe 3 min** (réf. 300 env. 5 min). Fil d'alimentation 1,5 m, câble en caoutchouc (réf. 30 PVC). **Avec repose-fer amovible** (pas réf. 30). Fer à souder Ersadur avec repose-fer enclipsable.

Description technique

Poids sans fil d'alimentation	80 g
Puissance de chauffage	30 W
Largeur panne	3,1 mm
Pour sections de cuivre jusqu'à	2,5 mm ²
Température de la panne après 3 minutes	380 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Fers à souder

Accessoires

Panne à souder Référence fabricant 32KD	082400 32KD
Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique	082355
	082365 1

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1 mm

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1,5 mm

082365 1,5