



## Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 20 mm



### Données de commande

N° commande	319160 20
GTIN	4045197373762
Classe d'article	32V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

#### Utilisation:

Pour carottage.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Largeur de queue  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

### Description technique

$b_2$	27 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Largeur de queue $b_3$	13 mm

$h_5$	25 mm
$h_2$	22 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$b_1$	52 mm
$h_6$	30 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI