



Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue Ø d1: 16 mm



Données de commande

N° commande	319110 16
GTIN	4045197373731
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Largeur de queue b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Description technique

b_2	24 mm
h_6	22 mm
h_5	20 mm

h_1	12 mm
b_1	43 mm
l_1	44 mm
Largeur de queue b_3	13 mm
Queue $\varnothing d_1$	16 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
h_2	17 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------