

Garant**Porte-outils double axial Eco VDI, Queue Ø d1: 25mm****Données de commande**

N° commande	319191 25
GTIN	4045197641816
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Légende:**Avantages avec GARANT Eco:**

Copeau spiral plat pour une excellente évacuation des copeaux, au lieu d'un copeau hélicoïdal long et emmêlé

Peu de traces d'usure après l'essai.

La mesure de la profondeur de rugosité indique des surfaces lisses.

Utilisation:

Denture double pour usage normal ou inversé.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

Largeur de queue b_3	19 mm
b_2	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Queue $\varnothing d_1$	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI