

**Meuleuse d'angle compacte, Type: 722174****Données de commande**

N° commande	077111 722174
GTIN	4014586875125
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: WSG 8-125

Puissance absorbée: 800 W

Vitesse de rotation max.: 11 000 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 33 mm

Poids: 2 kg

Description technique

Particularité	Modèle court
---------------	--------------

Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Poids	2 kg
Puissance absorbée	800 W
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Vitesse de rotation max.	11 000 min ⁻¹
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	125 mm
Dispositif homme-mort	non
Référence fabricant	WSG 8-125
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle