

Garant**Porte-outils double axial Eco VDI, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319191 30
GTIN	4045197579317
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Légende:**Avantages avec GARANT Eco:**

Copeau spiral plat pour une excellente évacuation des copeaux, au lieu d'un copeau hélicoïdal long et emmêlé

Peu de traces d'usure après l'essai.

La mesure de la profondeur de rugosité indique des surfaces lisses.

Utilisation:

Denture double pour usage normal ou inversé.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

Largeur de queue b_3	37 mm
h_1	20 mm

Code couleur queue VDI	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI