



Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 20 mm



Données de commande

N° commande	319100 20
GTIN	4045197191045
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Largeur de queue b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Description technique

h_2	22 mm
Largeur de queue b_3	13 mm

h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
b ₂	27 mm
Queue Ø d ₁	20 mm
l ₁	55 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
h ₆	30 mm
b ₁	52 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------