

Garant**Porte-outils double axial Eco VDI, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319191 40
GTIN	4045197624925
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Légende:**Avantages avec GARANT Eco:**

Copeau spiral plat pour une excellente évacuation des copeaux, au lieu d'un copeau hélicoïdal long et emmêlé

Peu de traces d'usure après l'essai.

La mesure de la profondeur de rugosité indique des surfaces lisses.

Utilisation:

Denture double pour usage normal ou inversé.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Largeur de queue b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Queue $\varnothing d_1$	40 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI