

Garant
Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, PSC 63 court, Ø serrage D1: 12mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308510 12 |
| GTIN | 4045197486226 |
| Classe d'article | 31C |

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 type E et DIN 6535 type HE (= Whistle-Notch).

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A | 80 mm |
| Ø serrage D ₁ | 12 mm |
| Ø ext. D | 42 mm |
| Support | PSC 63 court |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 |
| Arrosage interne | oui |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 60 mm | 318896 60 |
| Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 100 mm | 318896 100 |