

Garant
Mandrin à pinces ER, PSC 63 court, pour taille de pinces de serrage ER: 40

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308515 40 |
| GTIN | 4045197471635 |
| Classe d'article | 31C |

Description
Exécution:

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434. Clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Conduit d'arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Arrosage interne: oui

Plage de serrage: 3 - 26 mm

Longueur de col cote A: 65 mm

Ø ext. D: 63 mm

Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 40

Description technique

| | |
|---|----|
| Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 40 |
| Pour pinces ER | 40 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Plage de serrage | 3 - 26 mm |
| Longueur de col cote A | 65 mm |
| Ø ext. D | 63 mm |
| Support | PSC 63 court |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-2 |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Mandrins à pinces |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40 | 309680 40 |
|--|-----------|