

**Garant**
**Mandrin à pinces ER, PSC 63 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 16**

**Données de commande**

N° commande	308522 16
GTIN	4045197471642
Classe d'article	31C

**Description**
**Exécution:**

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

**Accessoire(s):**

Pinces de serrage ER 308881 – 309434. Clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Conduit d'arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Arrosage interne: oui

Plage de serrage: 0,5 - 10 mm

Ø ext. D: 28 mm

Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 16

**Description technique**

Pour pinces ER	16
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Ø ext. D	28 mm

Support	PSC 63 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm avec joint	309164
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6

Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4
Clé de serrage HiRunER pour clé de serrage Type 16	309749 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Jeu de 6 pinces de serrage ER, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmAvec joint	309014
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309160
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308922 5
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308922 10
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mmavec joint et gicleurs	309165
Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309012
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5