

SWISS TOOLS

## Porte-outils pour barres d'alésage droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette – Cote A: 50/11-90mm



### Données de commande

N° commande	320395 50/11-90
GTIN	2050001714909
Classe d'article	36D

### Description

#### Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.  
Tirette PSC disponible sur demande.

### Description technique

Distance axe-pointe f	17 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Pièce de rechange	S05
Taille plaquette	11
Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	32 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Ø queue	50 mm
Longueur utile L <sub>N</sub>	70 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage

## Accessoires

Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P06	320612 P06