

**Garant**
**Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, PSC 63 court, Ø serrage D1: 32mm**

**Données de commande**

N° commande	308510 32
GTIN	4045197486288
Classe d'article	31C

**Description**
**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 type E et DIN 6535 type HE (= Whistle-Notch).

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col cote A	95 mm
Ø ext. D	72 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 60 mm	318896 60
Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 100 mm	318896 100