



Fer à souder universel, Puissance de chauffage: 80W



Données de commande

N° commande	082100 80
GTIN	4003008069471
Classe d'article	04C

Description

Exécution:

Fer à souder industriel longue durée avec **pannes Ersadur longue durée** (longévité 30 fois supérieure à celle des pannes à souder courantes en cuivre). **Temps de chauffe 3 min** (réf. 300 env. 5 min). Fil d'alimentation 1,5 m, câble en caoutchouc (réf. 30 PVC). **Avec repose-fer amovible** (pas réf. 30).

Description technique

Poids sans fil d'alimentation	220 g
Puissance de chauffage	80 W
Pour sections de cuivre jusqu'à	4 mm ²
Largeur panne	4,8 mm
Température de la panne après 3 minutes	410 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Fers à souder

Accessoires

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1,5 mm	082365 1,5
Panne à souder Référence fabricant 82JD	082400 82JD

Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique

082355

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1 mm

082365 1