

SWISS TOOLS

**Porte-outils pour barres d'alésage droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette –
Cote A: 40/12-90mm****Données de commande**

N° commande	320385 40/12-90
GTIN	2050001715395
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	90 mm
Pièce de rechange	S01
Taille plaquette	12
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D ₁ min	32 mm
Distance axe-pointe f	17 mm
Ø queue	40 mm
Longueur utile L _N	70 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage

Accessoires

Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02