



Rallonge pour tarauds, Type: 1L



Données de commande

N° commande	338400 1L
GTIN	4045197336606
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

Rallonge K_2	4,9 mm
Rallonge $\varnothing D_4$	6,1 mm
Pour carré K_1	2,1 mm
Rallonge L_2	70 mm
Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Rallonge $\varnothing D_3$	6 mm
Rallonge L_3	230 mm
Pour \varnothing queue filetage d_2	2,8 mm

Pour longueur serrage l_1	22 mm
Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 374/376	M4
Type de produit	Horex rallonge micrometre