

**Douille de réduction, Ø de queue d: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	319426 25/12
GTIN	4045197586605
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

Queue Ø d ₁	25 mm
Ø d ₄	29 mm
Ø serrage d ₂	12 mm
l ₂	4 mm
Exécution	Goupille de serrage
l ₁	50 mm
Type de produit	Douille de réduction