

**Douille de réduction, Ø de queue d: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	319426 25/16
GTIN	4045197586629
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

Ø d <sub>4</sub>	29 mm
l <sub>2</sub>	4 mm
l <sub>1</sub>	50 mm
Ø serrage d <sub>2</sub>	16 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Exécution	Trou long
Type de produit	Douille de réduction